

COMBISTORAGE®

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS



ACIDS
BASE
INFLAMMABLE



**ARMADIO DI SICUREZZA
CERTIFICATO
PER LO STOCCAGGIO
DI PRODOTTI INFIAMMABILI,
CHIMICI, ACIDI E BASI.**

INFLAMMABLE



Type 30

Type 90



COMBISTORAGE®

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

Armadio combinato per lo stoccaggio in sicurezza di prodotti infiammabili, chimici, acidi e basi. Completo di elettroaspiratore e filtro a carbone attivo.

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1/1, 5/2 mm, pressopiegata a freddo con strutture esterne monolitiche verniciate con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.



Mod. CS 300 C

Dimensioni esterne mm:
L 600 x P 700 x A 1750
Peso: 160 Kg



Mod. CS 200

Dimensioni esterne mm:
L 600 x P 700 x A 1750
Peso: 160 Kg



Mod. CS 300

Dimensioni esterne mm:
L 600 x P 700 x A 1950
Peso: 180 Kg

SCOMPARTO SUPERIORE PER ACIDI E BASI



**Certificato secondo le norme
EN 61010-1 - CEI 66-5**

- 1 ripiano a vaschetta per acidi in acciaio verniciato c.s. spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza.
- 1 ripiano a vaschetta per basi in acciaio inox spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza.



- Elettroaspiratore marchio **CE** con cassa in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi. Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44 secondo DIN 40050.

Accessorio a corredo per CS 300.

Accessorio opzionale per CS 200 - Cod. LIN 125.



- Filtro a carbone attivo ad elevata superficie filtrante adatto per solventi ed acidi. Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.

Accessorio a corredo per CS 200 e CS 300.

- Fusibili di protezione: 5x20 1A rapidi F.
- Portata aspiratore: 200 mc/h.
- Alimentazione: 220/230V 50Hz monofase.
- Assorbimento: 31W.

SCOMPARTO INFERIORE PER INFIAMMABILI

Type 30
Type 90



**Certificato secondo la norma
EN 14470-1 DIN 12925-1.**

- Chiusura della porta automatica ad ogni apertura.
- Sistema di chiusura automatico certificato dei condotti di ingresso ed uscita aria.
- Cerniera antiscintilla.
- Guarnizione termoespandente (DIN 4102).
- 1 ripiano in acciaio inox.
- 1 vasca di fondo.
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Chiusura con chiave.

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova

Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143

Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it